

Limpiacristales superconcentrado

Descripción

Proporciona en cuestión de segundos una visibilidad clara y sin rastros. Elimina las películas de aceite y silicona y los restos de insectos. Con poder cítrico. Sin fosfatos, biodegradable.

Propiedades

- elimina partículas de gases de escape y restos de productos de conservación
- visibilidad sin estrías
- apto para policarbonato
- excelente efecto de limpieza
- aumenta la seguridad de marcha
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas

responsabilidad alguna.



Datos técnicos

Color / Aspecto	yellow
Olor	citrus
Base	water, high-quality surfactants
Densidad a 20 °C	1,033 g/cm ³ DIN 517547
Valor pH	7,7 DIN 19268
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses

Campos de aplicación

Para utilizar en verano en el sistema lavaparabrisas. Apto para policarbonatos e inyectores en abanico.

Aplicación

Limpiacristales superconcentrado se utiliza diluido en agua al 1:100. - 50 ml de concentrado corresponden a 5 l de líquido de limpieza. - 250 ml de concentrado corresponden a 25 l de líquido de limpieza.

Envases disponibles

20 ml Bolsita de plástico	22033 D-GB
50 ml Botella de plástico	1517 D
250 ml Botella dosificadora de plástico	1519 D-GB-I-E-P
200 l Barril de placa negra	1976 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin